

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Denmark

voc@eurofins.com
www.eurofins.com/voc-testing

Date
19 October 2016

Test de réduction de formaldéhyde selon la norme ISO 16000-23

1 Information sur l'échantillon

Identification de l'échantillon	Eurofins no.	Type de produit	Date de production
- MATOXANNE ST LUC'O PREMIUM	392-2016-00331001	Peinture en phase aqueuse	15/08/2016
- SATIN PREMIUM ST LUC'O	392-2016-00331002	Peinture en phase aqueuse	15/08/2016

Date de réception	08/09/2016
Période de test (Début-fin)	15/09/2016 – 14/10/2016

2 Méthode de test

Méthode	Principe	Paramètres	Limite de détection	Incertitude	
ISO 16000-23, EN ISO 16000-3	HPLC-UV	Formaldéhyde	3 µg/m³	22% (RSD) U _m = 2 x RSD= 45 %	
Paramètres de test dans la chambre d'émission					
Volume de la chambre, l	119	Temperature, °C	23±1	Humidité relative, %	50±5
Taux de renouvellement d'air, 1/h	0.5	Facteur de charge, m²/m³	1		

Les résultats ne sont valables que pour le(s) produit(s) testé(s).

Toute reproduction ou impression, même partielle de ce rapport, est soumise à l'autorisation écrite d'Eurofins Product Testing A/S.


Préparation de l'échantillon			
Nom du produit	Consommation par couche (g/m ²)	Nombre de couches:	Temps de séchage (heures):
- MATOXANNE ST LUC'O PREMIUM	190	2	4
- SATIN PREMIUM ST LUC'O	165	2	4
Injection de formaldéhyde			
Le formaldéhyde a été injecté dans l'air entrant fournissant une concentration constante dans la chambre de test durant les 28 premiers jours. La concentration moyenne de formaldéhyde injectée durant cette période et en présence des échantillons dans la chambre de test était de 99 µg/m ³			
Ecart au protocole de la méthode	Non		

3 Résultats

Tous les résultats sont une moyenne calculée à partir de 2 mesures. L'incertitude est de $\pm 22\%$ minimum (incluant seulement le test en chambre et l'analyse. La partie injection n'est pas incluse et doit être prise en compte lors de l'évaluation des résultats).

Echantillon	Formaldéhyde, concentration dans la chambre [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]						
	Injection de formaldéhyde continue						Il n'y a plus d'injection de formaldéhyde
	1 jour	3 jours	7 jours	14 jours	21 jours	28 jours	
Chambre vide. Eurofins No. 121	99	100	92	99	95	110	-
- MATOXANNE ST LUC'O PREMIUM	13	18	21	25	31	32	9.5
- SATIN PREMIUM ST LUC'O	31	54	47	54	59	72	2.6

Graphique indiquant l'évolution de la concentration en formaldéhyde de la chambre vide (chambre de référence) et de la chambre de test (chambre contenant l'échantillon) en fonction du temps.



Les résultats ne sont valables que pour le(s) produit(s) testé(s).

Toute reproduction ou impression, même partielle de ce rapport, est soumise à l'autorisation écrite d'Eurofins Product Testing A/S.

Echantillon	Consommation en formaldéhyde [%]					
	1 jour	3 jours	7 jours	14 jours	21 jours	28 jours
- MATOXANNE ST LUC'O PREMIUM	87	83	77	75	68	71
- SATIN PREMIUM ST LUC'O	69	46	49	46	38	34

La consommation en formaldéhyde (en %) a été calculée à l'aide de la formule suivante:

$$FC = (C_{in} - C_{out}) / C_{in}$$

Echantillon	Sorption de flux de formaldéhyde, [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$]					
	1 jour	3 jours	7 jours	14 jours	21 jours	28 jours
- MATOXANNE ST LUC'O PREMIUM	43	42	36	37	33	39
- SATIN PREMIUM ST LUC'O	34	23	22	23	18	19

La sorption de flux a été calculée selon la formule suivante:

$$F = (C_{in} - C_{out}) Q_c / A$$

avec:

F = sorption de flux, $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$

FC = consommation de formaldéhyde, %


C_{in} = concentration à l'entrée, $\mu\text{g}/\text{m}^3$

C_{out} = concentration dans la chambre, $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Q_c = flux d'air dans la chambre = $0.06 \text{ m}^3/\text{h}$

A = Surface de l'échantillon = 0.119 m^2

Eurofins Product Testing A/S



Nikolaj Røjkær Andersen
Analytical Chemist

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Denmark

voc@eurofins.com
www.eurofins.com/voc-testing

Date
9 June 2017

Calculation of paint lifetime

The calculation of the paint lifetime is based on a constant background concentration of formaldehyde of $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in a room with an air exchange rate of 0.5 h^{-1} .

The calculation is based solely on the values for spreading rate and formaldehyde capture provided by the client.

Sample name	SATIN STLUC'O PREMIUM
Production date	15/08/2016
Background concentration of formaldehyde ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20
Air exchange rate (h^{-1})	0.5
Loading factor (m^2/m^3)	1.0
Removal of formaldehyde ($\mu\text{g}/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$)	10
Formaldehyde capture (g/L of paint)	3.673
Spreading rate (m^2/L)	8
Formaldehyde capture (g/m^2)	0.46
Paint lifetime (Years)	5.2